

**Gripback, för T-Rex / Centro Gripp Mobil, För typ: 64****Beställningsdata**

Ordernummer	361218 64
GTIN	4250364402286
Artikelklass	34A

Beskrivning**Utförande:**

Styvt utförande som motverkar vibrationer i delar som är fastspända på högkant. Extra spännytor, slipade på båda sidor.

Användningsdata:

För rektangelformade arbetsstycken (sågade ämnen) // $\leq 0,5$ mm

Passar till:

Rörliga backar för T-Rex nr 361202 och Centro Grip 361180.

Teknisk beskrivning

b_1	64 mm
c_1	22 mm
Höjd h_3	14 mm
backhöjd h	55 mm
c	12 mm
För typ	64
backlängd l	62,5 mm

Höjd h ₂	35 mm
Höjd h ₁	52 mm
Steg s	4 mm
passar färgkod	Centro Gripp
passar färgkod	T-Rex
backbredd b	96 mm
Produktslag	Skruvstycksbackar