



## Innermikrometer IMICRO, mätområde: 150-175mm



### Beställningsdata

Ordernummer	428800 150-175
GTIN	7630041108262
Artikelklass	45A

### Beskrivning

#### Utförande:

Analog 3-punkts innermikrometer för **mycket exakt mätning** av hål, även **med stora mätdjup** (kan utvidgas med upp till tre förlängningar). Självcentrerande och självriktande. Marknadens enda innermikrometer som arbetar enligt Abbes princip (**inget tippningsfel** av första graden). Mätytor av hårdmetall (HV5–1300).

#### Specialtillbehör:

Inställningsringar nr 484030, förlängare nr 428802.

#### OBS!:

Centreringsanordningar för stora mätdjup på begäran.

### Teknisk beskrivning

mätområde	150 - 175 mm
standardmätdjup	81 mm
mätdjup med maximal förlängning	1581 mm
mått a	26 mm
felgräns	0,007 mm
avläsning	0,01 mm
Norm	DIN 863

Mättrumms gradering	1/50 mm
Mätteknik	analog
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
Kalibrering	B6
Produktslag	3-punkts innermikrometer

## Tjänster

DAkS-kalibrering3-punkts innermikrometer maximalt mätområde 200 mm	022510 200
Kalibrering3-punkts innermikrometer maximaltmätområde 200 mm	022500 200

## Tillbehör

InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 160 mm	484030 160
Förlängare för innermikrometer IMICRO Typ 5/500	428802 5/500
Förlängare för innermikrometer IMICRO Typ 5/150	428802 5/150