



## Innermikrometersats IMICRO, mätområde: 100-200mm



### Beställningsdata

Ordernummer	428803 100-200
GTIN	7630041108231
Artikelklass	45A

### Beskrivning

#### Utförande:

Analog 3-punkts innermikrometer för **mycket exakt mätning** av hål, även **med stora mätdjup** (kan utvidgas med upp till tre förlängningar). Självcentrerande och självriktande. Marknadens enda innermikrometer som arbetar enligt Abbes princip (**inget tippningsfel** av första graden).

#### leveransinnehåll:

Innermikrometrar nr 428800 och inställningsringar. 150 mm förlängning nr 428802.

### Teknisk beskrivning

antal mikrometrar	4
mätområde	100 - 200 mm
inställningsring-Ø	125 / 175 mm
felgräns	0,006 / 0,007 mm
avläsning	0,01 mm
Norm	DIN 863
Mättrummans gradering	1/50 mm
Mätteknik	analog

Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
förpackning	Stabil box
Kalibrering	S6
Produktslag	3-punkts innermikrometer

## Tjänster

KalibreringInnermikrometrar, sats mätområde 100-200 mm	020550 100-200
--	----------------

## Tillbehör

Innermikrometer IMICRO mätområde 175-200 mm	428800 175-200
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 190 mm	484030 190
Förlängare för innermikrometer IMICRO Typ 5/500	428802 5/500
Förlängare för innermikrometer IMICRO Typ 5/150	428802 5/150
Innermikrometer IMICRO mätområde 150-175 mm	428800 150-175
Innermikrometer IMICRO mätområde 100-125 mm	428800 100-125
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 160 mm	484030 160
Innermikrometer IMICRO mätområde 125-150 mm	428800 125-150
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 110 mm	484030 110
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 140 mm	484030 140