



NC-maskinskruvstycke TITAN 2, Typ: 125L



Beställningsdata

Ordernummer	361302 125L
GTIN	4250364402385
Artikelklass	34A

Beskrivning

Utförande:

Översidan induktionshärdad. Slipad på sidan samt på över- och undersida.

Egenskap:

Skruvnyckel för modulärt spännsystem.

Förstorat arbetslag för säker fastspänning av råämnen i kombination med neddragningsfunktion.

Backar med M12 cylinderskruvar.

8 mm förlorad spännkant vid neddragning, 3 mm för Gripp.

Spänning nära neutralaxeln möjlig.

Kompatibel med spännbackar av tidigare modell.

Utloppsöppning för kylvätska och spån. Exakta riktspår.

Gänga för arbetsstyckanslag och för förlängning.

Maximal spännkraft 40 kN.

Fördel:

Exakt och kraftfull multifunktionell högtrycksspännare.

- **Tillförlitlig uppspänning av råämnen via högtrycksspindel med extra lång arbetsöppning.**
- **Exakt färdigbearbetning av delar, stomme bearbetad på alla sidor.**

Funktion:

Spänns endast fast med inställbar momentnyckel (högst 30 Nm)

Med speciell högtrycksspindel och mekanisk kraftförstärkare.

Användningsdata:

För konventionell uppspänning, greppuppspänning och snabbspänning. Uppspänning av råämnen, skärbränning och sågning genom att de **härdade och utbytbara greppelementen**

tränger in i arbetsstycket. Lämpliga för alla material med hållfasthet upp till ca 1000 N/mm². Kan användas horisontellt och i sidled.

leveransinnehåll:

Inklusive 3 stiftnycklar, tolvkantshylsa vidd 14, 4 spännjärn.

Specialtillbehör:

- **Backar nr 361331 – 361970.**
- **Momentnyckel nr 656050 storlek 60.**
- **Adapterplatta för snabbbyte av backar Xtric nr 361293 och 361294 storlek 125.**
- **Adapterplattor nr 361297 och 361298 storlek 125**

OBS!:

Spännvidden kan utökas med förlängare nr 360420 storlek 125.

Teknisk beskrivning

g	24 mm
grundhållarlängd a	530 mm
Typ	125L
totallängd L	587 mm
vikt	38 kg
f	21 mm
grundhållarbredd B	126 mm
Tvärgående spår	20 mm
r	216 mm
färgkod för passande tillbehör	Titan2/TitanSense
Spåravstånd p	176 mm
Längsgående spår	20 mm
grundstomhöjd c	100 mm
Produktslag	Maskinskruvstycke

Tillbehör

Väskset (för 5-sidig back)	361365
Neddragningsats i väska För typ 1	361346 1

Neddragningsatts i väska För typ 2	361346 2
Stegback för greppinsatserMobil För typ 125	361347 125
5-sidiga backar För typ MOBIL	361361 MOBIL
Arbetsstyckanslag	360555
Adapterbackfix För typ 125	361331 125
Adapterbackpendel rörlig För typ 125	361336 125
Back med minskad breddfix För typ 125	361354 125
Greppinsats med 2 spetsar, höjd 5,2 – 6,7 mm Typ	361240
5-sidiga backar För typ FIX	361361 FIX
Stegback för greppinsatserfix För typ 125	361348 125
Back med minskad breddMobil För typ 125	361353 125
Greppinsats hårdmetall, höjd 7,1 – 8,6 mm Typ	361242