

**TESA****Innermikrometer IMICRO, mätområde: 30-35mm****Beställningsdata**

Ordernummer	428800 30-35
GTIN	7630041108149
Artikelklass	45A

**Beskrivning****Utförande:**

Analog 3-punkts innermikrometer för **mycket exakt mätning** av hål, även **med stora mätdjup** (kan utvidgas med upp till tre förlängningar). Självcentrerande och självriktande. Marknadens enda innermikrometer som arbetar enligt Abbes princip (**inget tippningsfel** av första graden). Mätytorna belagda med titannitrid (TIN) (HV5–2300).

**Specialtillbehör:**

Inställningsringar nr 484030, förlängare nr 428802.

**OBS!:**

Centreringsanordningar för stora mätdjup på begäran.

**Teknisk beskrivning**

standardmätdjup	78 mm
mätdjup med maximal förlängning	1578 mm
mått a	7 mm
mätområde	30 - 35 mm
felgräns	0,004 mm
avläsning	0,005 mm
Norm	DIN 863

Mättrumms gradering	1/50 mm
Mätteknik	analog
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
Kalibrering	B6
Produktslag	3-punkts innermikrometer

## Tjänster

DAkS-kalibrering3-punkts innermikrometer maximalt mätområde 200 mm	022510 200
Kalibrering3-punkts innermikrometer maximaltmätområde 50 mm	022500 50

## Tillbehör

Förlängare för innermikrometer IMICRO Typ 3/150	428802 3/150
Förlängare för innermikrometer IMICRO Typ 3/500	428802 3/500
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 33 mm	484030 33