

**TESA****Innermikrometer IMICRO, mätområde: 175-200mm****Beställningsdata**

Ordernummer	428800 175-200
GTIN	7630041108279
Artikelklass	45A

**Beskrivning****Utförande:**

Analog 3-punkts innermikrometer för **mycket exakt mätning** av hål, även **med stora mätdjup** (kan utvidgas med upp till tre förlängningar). Självcentrerande och självinriktande. Marknadens enda innermikrometer som arbetar enligt Abbes princip (**inget tippningsfel** av första graden). Mätytor av hårdmetall (HV5–1300).

**Specialtillbehör:**

Inställningsringar nr 484030, förlängare nr 428802.

**OBS!:**

Centreringsanordningar för stora mätdjup på begäran.

**Teknisk beskrivning**

mätområde	175 - 200 mm
mått a	26 mm
mätdjup med maximal förlängning	1581 mm
standardmätdjup	81 mm
felgräns	0,007 mm
avläsning	0,01 mm
Norm	DIN 863

Mättrumms gradering	1/50 mm
Mätteknik	analog
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
Kalibrering	B6
Produktslag	3-punkts innermikrometer

## Tjänster

Kalibrering3-punkts innermikrometer maximaltmätområde 200 mm	022500 200
DAkS-kalibrering3-punkts innermikrometer maximalt mätområde 200 mm	022510 200

## Tillbehör

Förlängare för innermikrometer IMICRO Typ 5/500	428802 5/500
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 190 mm	484030 190
Förlängare för innermikrometer IMICRO Typ 5/150	428802 5/150