

**Garant****Weldonhållare form ADB med kylkanalborrhål, SK 40 A = 160, Spännhylsa D1: 20mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 300276 20     |
| GTIN         | 4045197830005 |
| Artikelklass | 31A           |

**Beskrivning****Utförande:****GARANT –**

Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång!). Balanseringskvalitet G 2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>.

**Med förslutningsbara kylkanalhål.**

Med Balluff/RFID-chip-hål.

**Användningsdata:**

För fastspänning av verktyg med weldonskaft enligt DIN 1835 B och DIN 6535 HB.

**Specialtillbehör:**

Dragappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

**Teknisk beskrivning**

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Utvändig-Ø D               | 52 mm         |
| Reservspännskruv nr 309900 | 20            |
| utkragningenslängd A-mått  | 160 mm        |
| Spännhylsa D <sub>1</sub>  | 20 mm         |
| fäste                      | SK 40 A = 160 |
| Norm                       | DIN 6359      |
| Hållare norm               | ISO 7388-1    |
| Form                       | ADB           |

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup> |
| Rundgångsnoggrannhet               | ≤ 3 μm                            |
| Bearbetningsstrategi               | HPC                               |
| Produktslag                        | Weldonhållare                     |

## Tillbehör

|   |            |
|---|------------|
| Dragtapp 45°tätad passar för konor 40   | 308760 40  |
| DragtapparMori-Seiki, tätad, form A (L1 = 26 mm) passar för konor 40                | 308625 40  |
| DragtapparForm A passar för konor 40  | 308600 40  |
| Specialdragtapp passar för konor 40   | 308740 40  |
| Dragtappartätad, form A passar för konor 40   | 308610 40  |
| DragtapparForm B passar för konor 40  | 308640 40  |
| Dragtapp 90°tätad passar för konor 40   | 308795 40  |
| Dragtapp 90°tätad passar för konor 40   | 308790 40  |
| Dragtapp 45°tätad passar för konor 40   | 308765 40  |
| Dragtapp Hurco 45° med passningtätad passar för konor 40                            | 308802 40  |
| Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 40                            | 308830 40  |
| Dragtapp Hurco 90° med passning och håltätad passar för konor 40                    | 308806 40  |
| Specialdragtapp, utan innergångatätad passar för konor 40                           | 308700 40  |
| Dragtappartätad passar för konor 40   | 308635 40  |
| Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40 | 308820 40  |
| Dragtapp, 18CrNiMo7tätad, form B passar för konor 40                                | 308615 40  |
| Dragtappartätad, form B passar för konor 40   | 308650 40  |
| DragtapparMazak, form A passar för konor 40M  | 308670 40M |
|   | 308630 40  |

DragtapparMori-Seiki, tätad, form A ( L1 = 29 mm) passar för konor 40

Dragtapp Hurco 45° med 4 mm hål och passningtätad passar för konor 40

308801 40

Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 40

308605 40

Dragtapp 60°tätad passar för konor 40

308785 40

Dragtappartätad passar för konor 40

308660 40

Dragtappartätad, form B passar för konor 40

308620 40

Reservspännskruv för chuck spänndiameter D1 20 mm

309900 20