

Garant**Weldonhållare form ADB med kylkanalborrhål, SK 40 A = 160, Spännhylsa D1: 32mm****Beställningsdata**

Ordernummer	300276 32
GTIN	4045197830029
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:****GARANT –**

Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång!). Balanseringskvalitet G 2,5 / 25000 min⁻¹.

Med förslutningsbara kylkanalhål.

Med Balluff/RFID-chip-hål.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med weldonskaft enligt DIN 1835 B och DIN 6535 HB.

Specialtillbehör:

Dragappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

Teknisk beskrivning

Reservspännskruv nr 309900	32
Spännhylsa D ₁	32 mm
utkragningslängd A-mått	160 mm
Utvändig-Ø D	72 mm
fäste	SK 40 A = 160
Norm	DIN 6359
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	ADB

Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Weldonhållare

Tillbehör

Dragtappartätad passar för konor 40	308635 40
Dragtapp Hurco 45° med passningtätad passar för konor 40	308802 40
Dragtappartätad passar för konor 40	308660 40
DragtapparMori-Seiki, tätad, form A (L1 = 26 mm) passar för konor 40	308625 40
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308795 40
DragtapparForm A passar för konor 40	308600 40
Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 40	308605 40
Dragtapp 60°tätad passar för konor 40	308785 40
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308790 40
Dragtappartätad, form A passar för konor 40	308610 40
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308760 40
Specialdragtapp passar för konor 40	308740 40
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308765 40
Specialdragtapp, utan innergångatätad passar för konor 40	308700 40
Dragtapp Hurco 45° med 4 mm hål och passningtätad passar för konor 40	308801 40
Dragtappartätad, form B passar för konor 40	308620 40
Dragtappartätad, form B passar för konor 40	308650 40
Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 40	308830 40
DragtapparMori-Seiki, tätad, form A (L1 = 29 mm) passar för konor 40	308630 40

Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40	308820 40
Dragtapp Hurco 90° med passning och håltätad passar för konor 40	308806 40
Dragtapp, 18CrNiMo7tätad, form B passar för konor 40	308615 40
DragtapparMazak, form A passar för konor 40M	308670 40M
DragtapparForm B passar för konor 40	308640 40
Reservspännskruv för chuck spänndiameter D1 32 mm	309900 32