

Garant**Weldonhållare form ADB med kylkanalborrhål, SK 50 A = 160, Spännhylsa D1: 32mm****Beställningsdata**

Ordernummer	300351 32
GTIN	4045197830128
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:****GARANT –**

Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång!). Balanseringskvalitet G 2,5 / 25000 min⁻¹.

Med förslutningsbara kylkanalhål.

Med Balluff/RFID-chip-hål.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med weldonskaft enligt DIN 1835 B och DIN 6535 HB.

Specialtillbehör:

Dragappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

Teknisk beskrivning

Utvändig-Ø D	72 mm
utkragningslängd A-mått	160 mm
Reservspännskruv nr 309900	32
Spännhylsa D ₁	32 mm
fäste	SK 50 A = 160
Norm	DIN 6359
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	ADB

Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 μm
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Weldonhållare

Tillbehör

DragtapparForm A passar för konor 50	308600 50
Dragtappartätad, form B passar för konor 50	308620 50
Dragtapp 90°tätad passar för konor 50	308795 50
DragtapparForm B passar för konor 50	308640 50
Dragtapp 90°tätad passar för konor 50	308790 50
Specialdragtapp, utan innergängatätad passar för konor 50	308720 50
Dragtapp 45°tätad passar för konor 50	308760 50
Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 50	308820 50
Dragtapp, 18CrNiMo7tätad, form B passar för konor 50	308615 50
Dragtappartätad, form B passar för konor 50	308650 50
Dragtapp 60°tätad passar för konor 50	308785 50
Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 50	308830 50
Specialdragtapp passar för konor 50	308740 50
Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 50	308605 50
Dragtapp 45°tätad passar för konor 50	308765 50
Dragtappartätad, form A passar för konor 50	308610 50
Dragtappartätad passar för konor 50	308660 50
Reservspännskruv för chuck spänndiameter D1 32 mm	309900 32