

Garant**Weldonhållare form ADB med kylkanalborrhål, SK 50 A = 130, Spännhylsa D1: 6mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 300346 6 |
| GTIN | 4045197830135 |
| Artikelklass | 31A |

Beskrivning**Utförande:****GARANT –**

Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång!). Balanseringskvalitet G 2,5 / 25000 min⁻¹.

Med förslutningsbara kylkanalhål.

Med Balluff/RFID-chip-hål.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med weldonskaft enligt DIN 1835 B och DIN 6535 HB.

Specialtillbehör:

Dragappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

Teknisk beskrivning

| | |
|----------------------------|---------------|
| Spännhylsa D ₁ | 6 mm |
| utkagningslängd A-mått | 130 mm |
| Reservspännskruv nr 309900 | 6 |
| Utvändig-Ø D | 25 mm |
| fäste | SK 50 A = 130 |
| Norm | DIN 6359 |
| Hållare norm | ISO 7388-1 |

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Form | ADB |
| Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min ⁻¹ |
| Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 μm |
| Bearbetningsstrategi | HPC |
| Produktslag | Weldonhållare |

Tillbehör

| | |
|---|-----------|
| Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 50 | 308605 50 |
| Dragtappartätad, form A passar för konor 50 | 308610 50 |
| Dragtapp, 18CrNiMo7tätad, form B passar för konor 50 | 308615 50 |
| DragtapparForm B passar för konor 50 | 308640 50 |
| Specialdragtapp passar för konor 50 | 308740 50 |
| DragtapparForm A passar för konor 50 | 308600 50 |
| Dragtapp 60°tätad passar för konor 50 | 308785 50 |
| Dragtapp 90°tätad passar för konor 50 | 308790 50 |
| Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 50 | 308830 50 |
| Dragtappartätad, form B passar för konor 50 | 308650 50 |
| Dragtappartätad passar för konor 50 | 308660 50 |
| Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 50 | 308820 50 |
| Dragtapp 45°tätad passar för konor 50 | 308760 50 |
| Dragtapp 90°tätad passar för konor 50 | 308795 50 |
| Dragtappartätad, form B passar för konor 50 | 308620 50 |
| Dragtapp 45°tätad passar för konor 50 | 308765 50 |
| Specialdragtapp, utan innergångtätad passar för konor 50 | 308720 50 |
| Reservspännskruv för chuck spänndiameter D1 6 mm | 309900 6 |