

Garant**ER-hylschuckar Form ADB, SK 40 A = 130, för ER-spännhylsstorlek: 16****Beställningsdata**

Ordernummer	300525 16
GTIN	4045197830234
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

Utvändig och invändig kona slipad. Med Balluffchip-hål.

GARANT –

- **Balanseringskvalitet G2,5 / 25000 varv/minut**
- **Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång!).**
- **Precisionsspännmutter GARANT finbalanserad (G2,5 / 25000 varv/minut) och belagd, vilket ger hög spännkraft och lågt slitage.**
- **Uppborrad genomgång.**

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylindriskt skaft ispannhylsor enligt DIN 6499 – form A och B.

leveransinnehåll:

Inklusive hylsmutter.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835, ER-chucknycklar nr 309680 resp. 613300, ER-spänntänger nr 308901 – 309449, ER-spännmuttrar nr 309615 (för tättningsbrickor), tättningsbrickor nr 309625 – 309645 (för nr 309615).

Bearbetningsstrategi: HSC

spännvidd: 0,5 - 10 mm

Utvändig-Ø D: 28 mm

High Speed-reservmutter GARANT nr 309610: 16

Reservmutter HOLEX nr 309580: 16

Teknisk beskrivning

Reservmutter HOLEX nr 309580	16
------------------------------	----

Utvändig-Ø D	28 mm
För ER-spännhylsor	16
High Speed-reservmutter GARANT nr 309610	16
spännvidd	0,5 - 10 mm
fäste	SK 40 A = 130
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Balluffchiphål	ja
Produktslag	Spänntångchuck

Tillbehör

ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	309402 6
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 4,5 mm	309445 4,5
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 3,5 mm	309403 3,5
Dragtappar tätad passar för konor 40	308635 40
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 7 mm	309404 7
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 8 mm	308921 8
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 4,5 mm	309402 4,5
Dragtapp 45° tätad passar för konor 40	308760 40
Dragtappar tätad, form A passar för konor 40	308610 40
ER-glidlagerhylsmutter för ER 40	309612 40

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 3 mm	308901 3
Dragtapp 60° tätad passar för konor 40	308785 40
Dragtappar Mori-Seiki, tätad, form A (L1 = 29 mm) passar för konor 40	308630 40
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 6 mm	308922 6
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 1 mm	308901 1
ER-spännstångsats 15 delar 2-16 mm	309240
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	308906 6
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 8 mm	308901 8
Dragtapp, 18CrNiMo7 tätad, form B passar för konor 40	308615 40
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	309403 6
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 2,8 mm	309402 2,8
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 2,8 mm	309403 2,8
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 9 mm	308921 9
Dragtappar tätad, form B passar för konor 40	308620 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 5 mm	308920 5
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 3 mm	309445 3
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 4 mm	308906 4
Dragtappar tätad passar för konor 40	308660 40
Specialdragtapp, utan innergänga tätad passar för konor 40	308700 40
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 2 mm	309445 2
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 2 mm	308920 2
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 3 mm	308922 3
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 5 mm	308906 5

Momentinsats för ER-minimuttrar för ER-hylschuckar 16	309745 16
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 9 mm	309402 9
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 8 mm	309403 8
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 7 mm	308920 7
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 10 mm	308920 10
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 2 mm	308901 2
ER-hylsmutter för ER 16	309580 16
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 1,5 mm	308901 1,5
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 8 mm	309402 8
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 4,5 mm	309404 4,5
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 6 mm	309404 6
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 9 mm	308922 9
ER-hylsmutter för ER 40	309580 40
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 3 mm	308906 3
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 6 mm	308901 6
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 4,5 mm	309403 4,5
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 3 mm	308921 3
ER-hylsmutter High Speed för ER 16	309610 16
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 2,8 mm	309445 2,8
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 5 mm	308921 5
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	308921 6
Momentinsats för dragtapp enligt DIN 69872 passar för kona-storlek 40	308810 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 2,5 mm	308901 2,5

ER-hylsmutter för HiRunER-spänntångchuck för ER 16	309617 16
Dragtappar Form A passar för konor 40	308600 40
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 7 mm	308921 7
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 8 mm	308922 8
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 4,5 mm	309425 4,5
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 4 mm	309403 4
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 7 mm	308922 7
Dragtapp, 18CrNiMo7 Form A passar för konor 40	308605 40
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 3,5 mm	309402 3,5
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 7 mm	308906 7
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 7 mm	308901 7
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 3,5 mm	309445 3,5
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 8 mm	309404 8
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 10 mm	308922 10
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 9 mm	309403 9
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 6 mm	308920 6
ER-spänntångsats 10 delar 1-10 mm med tätning och munstycken	309165
ER-hylsmutter High Speed för ER 40	309610 40
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 8 mm	308906 8
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 7 mm	309403 7
Dragtappar Form B passar för konor 40	308640 40
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 10 mm	308921 10

Specialdragtapp, utan innergंगा tätad passar för konor 40	308720 40
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 3,5 mm	309425 3,5
ER-spännstångsats 10 delar 1-10 mm med tätning	309164
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 6 mm	309425 6
Dragtappar Mazak, form A passar för konor 40M	308670 40M
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 5 mm	308922 5
Dragtapp Hurco 45° med hål och passning tätad passar för konor 40	308801 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 3 mm	308920 3
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 1 mm	308920 1
Nyckel för dragtappar DIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40	308820 40
Dragtapp 90° tätad passar för konor 40	308790 40
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 7 mm	309402 7
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 2,8 mm	309425 2,8
Fasta u-nycklar nyckelvidd 25 mm	613300 25
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 4 mm	308921 4
Dragtapp 45° tätad passar för konor 40	308765 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 4 mm	308901 4
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 10 mm	308901 10
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 4 mm	309445 4
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 8 mm	308920 8
ER-spännstångsats 6 delar, 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm med tätning	309014
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 3,5 mm	309404 3,5
	308812 40

Momentinsats för dragtapp enligt ISO 7388 passar för kona-storlek 40

Dragtapp 90° tätad passar för konor 40	308795 40
Dragtapp Hurco 45° med passning tätad passar för konor 40	308802 40
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 4 mm	308922 4
Dragtappar Mori-Seiki, tätad, form A (L1 = 26 mm) passar för konor 40	308625 40
ER-spänntångsats 10 delar 1-10 mm	309012
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 6 mm	309445 6
Dragtapp Hurco 90° med passning och hål tätad passar för konor 40	308806 40
ER-hylsmutter för HiRunER-spänntångchuck för ER 40	309617 40
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 9 mm	308906 9
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 5 mm	309445 5
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 9 mm	308920 9
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 9 mm	308901 9
Nyckel för dragtappar ISO 7388 passar för kona-storlek 40	308830 40
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 4 mm	309402 4
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 10 mm	308906 10
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 5 mm	308901 5
ER-glidlagerhylsmutter för ER 16	309612 16
Dragtappar tätad, form B passar för konor 40	308650 40
Specialdragtapp passar för konor 40	308740 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 4 mm	308920 4
ER-spänntångsats 10 delar 1-10 mm	309160