



Innermikrometer IMICRO, mätområde: 6-8mm



Beställningsdata

Ordernummer	428800 6-8
GTIN	7630041108040
Artikelklass	45A

Beskrivning

Utförande:

Analog 3-punkts innermikrometer för **mycket exakt mätning** av hål, även **med stora mätdjup** (kan utvidgas med upp till tre förlängningar). Självcentrerande och självriktande. Marknadens enda innermikrometer som arbetar enligt Abbes princip (**inget tippningsfel** av första graden). Mätytor av härdat stål (HV30–770).

Specialtillbehör:

Inställningsringar nr 484030, förlängare nr 428802.

OBS!:

Centreringsanordningar för stora mätdjup på begäran.

Teknisk beskrivning

standardmätdjup	52 mm
mätområde	6 - 8 mm
mått a	2,5 mm
mätdjup med maximal förlängning	352 mm
felgräns	0,004 mm
avläsning	0,001 mm
Norm	DIN 863

Mättrumms gradering	1/50 mm
Mätteknik	analog
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
Kalibrering	B6
Produktslag	3-punkts innermikrometer

Tjänster

Kalibrering3-punkts innermikrometer maximaltmätområde 20 mm	022500 20
DAkS-kalibrering3-punkts innermikrometer maximalt mätområde 200 mm	022510 200

Tillbehör

Förlängare för innermikrometer IMICRO Typ 1/100	428802 1/100
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 7 mm	484030 7