

Garant**ER-hylschuckar Form ADB, SK 40 A = 130, för ER-spännhylsstorlek: 40****Beställningsdata**

Ordernummer	300525 40
GTIN	4045197830265
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

Utvändig och invändig kona slipad. Med Balluffchip-hål.

GARANT –

- **Balanseringskvalitet G2,5 / 25000 varv/minut**
- **Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång!).**
- **Precisionsspännmutter GARANT finbalanserad (G2,5 / 25000 varv/minut) och belagd, vilket ger hög spännkraft och lågt slitage.**
- **Uppborrad genomgång.**

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylindriskt skaft ispannhylsor enligt DIN 6499 – form A och B.

leveransinnehåll:

Inklusive hylsmutter.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835, ER-chucknycklar nr 309680 resp. 613300, ER-spänntänger nr 308901 – 309449, ER-spännmuttrar nr 309615 (för tättningsbrickor), tättningsbrickor nr 309625 – 309645 (för nr 309615).

Bearbetningsstrategi: HSC

spännvidd: 3 - 26 mm

Utvändig-Ø D: 63 mm

High Speed-reservmutter GARANT nr 309610: 40

Reservmutter HOLEX nr 309580: 40

Teknisk beskrivning

Utvändig-Ø D	63 mm
--------------	-------

spännvidd	3 - 26 mm
High Speed-reservmutter GARANT nr 309610	40
För ER-spännhylsor	40
Reservmutter HOLEX nr 309580	40
fäste	SK 40 A = 130
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Balluffchiphål	ja
Produktslag	Spänntångchuck

Tillbehör

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 21 mm	309040 21
Dragtapp 90° tätad passar för konor 40	308790 40
Dragtappar Form B passar för konor 40	308640 40
Dragtappar Mazak, form A passar för konor 40M	308670 40M
Dragtappar tätad passar för konor 40	308635 40
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 14 mm	309419 14
Specialdragtapp, utan innergänga tätad passar för konor 40	308700 40
Dragtapp 45° tätad passar för konor 40	308760 40
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 10 mm	309434 10
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 9 mm	309419 9
ER-glidlagerhylsmutter för ER 40	309612 40

Dragtappar tätad, form A passar för konor 40	308610 40
Dragtappar Mori-Seiki, tätad, form A (L1 = 26 mm) passar för konor 40	308625 40
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	308992 6
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 26 mm	308990 26
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 5 mm	308990 5
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 24 mm	308990 24
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 22 mm	309419 22
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 4,5 mm	309449 4,5
ER-chucknyckel för ER-hylschuckar 40	309680 40
Nyckel för dragtappar ISO 7388 passar för kona-storlek 40	308830 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 4 mm	309040 4
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 15 mm	308990 15
Dragtappar tätad passar för konor 40	308660 40
Specialdragtapp, utan innergänga tätad passar för konor 40	308720 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 26 mm	309040 26
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 22 mm	308990 22
Dragtappar tätad, form B passar för konor 40	308650 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 21 mm	308990 21
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 9 mm	309434 9
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 14 mm	308992 14
ER-hylsmutter High Speed för ER 40	309610 40
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 16 mm	309449 16
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 9 mm	308990 9
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 22 mm	309040 22
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 10 mm	308992 10

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 8 mm	309040 8
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 5 mm	309040 5
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 20 mm	309040 20
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	309419 6
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 16 mm	308992 16
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 11 mm	309449 11
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 12 mm	308992 12
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 16 mm	309434 16
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 7 mm	309449 7
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 14 mm	309040 14
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 6 mm	309434 6
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 15 mm	309040 15
ER-spänntångsats 15 delar 2-16 mm	309240
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 6 mm	309040 6
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 18 mm	309419 18
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 9 mm	309040 9
Nyckel för dragtappar DIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40	308820 40
ER-spänntångsats 23 delar 4-26 mm	309320
Dragtapp, 18CrNiMo7 tätad, form B passar för konor 40	308615 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 4 mm	308990 4
Dragtapp 45° tätad passar för konor 40	308765 40
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 20 mm	309419 20
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 6 mm	308990 6
	309449 5

ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 5 mm

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 13 mm	309040 13
ER-hylsmutter för ER 40	309580 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 10 mm	308990 10
Momentinsats för dragtapp enligt ISO 7388 passar för kona-storlek 40	308812 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 18 mm	309040 18
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 7 mm	308990 7
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 23 mm	309040 23
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 20 mm	308992 20
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 25 mm	308992 25
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 12 mm	309040 12
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 11 mm	309419 11
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 10 mm	309419 10
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 7 mm	309419 7
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 12 mm	309434 12
Dragtapp Hurco 90° med passning och hål tätad passar för konor 40	308806 40
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 8 mm	309419 8
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 4 mm	309449 4
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 16 mm	308990 16
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 17 mm	309040 17
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 22 mm	308992 22
Dragtapp 60° tätad passar för konor 40	308785 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 11 mm	308990 11

ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 25 mm	309419 25
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 25 mm	308990 25
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 10 mm	309449 10
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 23 mm	308990 23
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 19 mm	309040 19
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 6 mm	309449 6
Specialdragtapp passar för konor 40	308740 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 13 mm	308990 13
Dragtapp 90° tätad passar för konor 40	308795 40
Dragtappar tätad, form B passar för konor 40	308620 40
Dragtappar Mori-Seiki, tätad, form A (L1 = 29 mm) passar för konor 40	308630 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 18 mm	308990 18
Dragtapp Hurco 45° med hål och passning tätad passar för konor 40	308801 40
Dragtappar Form A passar för konor 40	308600 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 25 mm	309040 25
Dragtapp, 18CrNiMo7 Form A passar för konor 40	308605 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 20 mm	308990 20
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 14 mm	309434 14
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 12 mm	309449 12
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 9 mm	309449 9
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 24 mm	309040 24
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 18 mm	308992 18
ER-spännstångsats 23 delar 4-26 mm	309028
	309449 8

ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 8 mm

Momentinsats för dragtapp enligt DIN 69872 passar för kona-storlek 40

308810 40

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 8 mm

308990 8

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 16 mm

309040 16

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 19 mm

308990 19

ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 12 mm

309419 12

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 11 mm

309040 11

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 17 mm

308990 17

ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 14 mm

309449 14

ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 8 mm

308992 8

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 10 mm

309040 10

Dragtapp Hurco 45° med passning tätad passar för konor 40

308802 40

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 12 mm

308990 12

ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 8 mm

309434 8

ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 16 mm

309419 16

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 7 mm

309040 7

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 14 mm

308990 14

ER-hylsmutter för HiRunER-spännstångchuck för ER 40

309617 40