



Innermikrometer IMICRO, mätområde: 200-225mm



Beställningsdata

| | |
|--------------|----------------|
| Ordernummer | 428800 200-225 |
| GTIN | 7630041108286 |
| Artikelklass | 45A |

Beskrivning

Utförande:

Analog 3-punkts innermikrometer för **mycket exakt mätning** av hål, även **med stora mätdjup** (kan utvidgas med upp till tre förlängningar). Självcentrerande och självinriktande. Marknadens enda innermikrometer som arbetar enligt Abbes princip (**inget tippningsfel** av första graden). Mätytor av hårdmetall (HV5–1300).

leveransinnehåll:

Inklusive förlängning 150 mm nr 428802 storlek 5/150, levereras i trälåda.

Specialtillbehör:

Inställningsringar nr 484030, förlängare nr 428802.

OBS!:

Centreringsanordningar för stora mätdjup på begäran.

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------------|--------------|
| standardmätdjup | 81 mm |
| mätområde | 200 - 225 mm |
| mätdjup med maximal förlängning | 1581 mm |
| mått a | 26 mm |
| felgräns | 0,008 mm |
| avläsning | 0,01 mm |

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Norm | DIN 863 |
| Mättrummans gradering | 1/50 mm |
| Mätteknik | analog |
| Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren |
| Kalibrering | B6 |
| Produktslag | 3-punkts innermikrometer |

Tjänster

| | |
|--|------------|
| Kalibrering3-punkts innermikrometer maximalmätområde 300 mm | 022500 300 |
|--|------------|

Tillbehör

| | |
|---|--------------|
| Förlängare för innermikrometer IMICRO Typ 5/150 | 428802 5/150 |
| InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 210 mm | 484030 210 |
| Förlängare för innermikrometer IMICRO Typ 5/500 | 428802 5/500 |