

**Sats spiralborrar HSS/E nr 114405 med kassett, obelagd, Typ: 1-13****Beställningsdata**

Ordernummer	115305 1-13
GTIN	4045197542618
Artikelklass	12B

Beskrivning**Utförande:**

Sammanfatt av spiralborr DIN 338.

Profilslipad: Hög rundgångs- och delningsnoggrannhet samt precisspetsning. Borr för serietillverkning.

Med urspetsning form C från storlek 2 mm.

Teknisk beskrivning

Borrområde	1 - 13 mm
intervall mellan borrdiametrar	0,5 mm
Antal borrar	25
Skaft	Cylindriskt skaft
Antal skär Z	2
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS E

Norm	DIN 338
Typ	N
Tolerans nom.-Ø	h8
Spetsvinkel	135 grad
Invändig	nej
med kassett	ja
Färgring	Utan
Produktslag	Spiralborr

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	35 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	28 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	22 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	8 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	mindre lämplig	8 m/min	M
Uni	mindre lämplig		
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		

Tillbehör

Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 12 mm	114405 12
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 6,5 mm	114405 6,5
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 3 mm	114405 3
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 10,5 mm	114405 10,5
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 2,5 mm	114405 2,5
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 9 mm	114405 9

Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 9,5 mm	114405 9,5
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 7 mm	114405 7
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 6 mm	114405 6
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 2 mm	114405 2
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 13 mm	114405 13
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 5 mm	114405 5
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 5,5 mm	114405 5,5
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 8,5 mm	114405 8,5
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 4 mm	114405 4
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 1,5 mm	114405 1,5
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 10 mm	114405 10
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 4,5 mm	114405 4,5
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 7,5 mm	114405 7,5
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 1 mm	114405 1
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 3,5 mm	114405 3,5
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 8 mm	114405 8
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 12,5 mm	114405 12,5
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 11 mm	114405 11
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 11,5 mm	114405 11,5
Kassett tom, för spiralborr DIN 338 Typ 1-13	115475 1-13