



Låsspännare vertikal, Typ: 4



Beställningsdata

Ordernummer	376820 4
GTIN	4020772008666
Artikelklass	35A

Beskrivning

Utförande:

- Snabbspännare med knäledsutväxling.
- Självlåsning som förhindrar att spännaren öppnar sig
- Nitar av rostfritt stål.
- Handtag av oljebeständig plast.
- Spännarna är förzinkade.
- Spännkroken kan ställas in med en gänga.
- Sätthärdade lagerbussningar.
- Fettsmorda lagringspunkter.
- Seghårdad krok.

Med mothåll.

Användningsdata:

För förslutning av behållare.

OBS!:

- Mer kompakt konstruktion tack vare det nya handtaget.
- Ergonomiskt handtag av 2 komponenter med hög användarkomfort tack vare den större handanliggningsytan.

Teknisk beskrivning

fasthållningskraft P (drag)	7000 N
regleringslängd för spännkrok c	9 - 47 mm
hålavstånd e	32 mm
Hålavstånd f	35 - 46 mm
hål Ø d	8,5 mm
spännhöjd h	26 mm
totalhöjd H	94,5 mm
totallängd L	151 mm
Typ	6848VJ
Produktslag	Låsspännare