



## Sinusbord med permanentmagnetspännplattor, Polplattlängd: 350mm



### Beställningsdata

Ordernummer	380700 350
GTIN	4045197310750
Artikelklass	33S

### Beskrivning

#### Utförande:

- Neodymmagnetsystem med hög vidhäftningskraft
- Med permanentmagnetspännplatta nr 380500.
- Vridbar runt längdaxeln.
- Svängområde 0–45°. Vinkelnoggrannhet  $\pm 5$  s. Underläggsmått vid 0° = 3 mm  
Planparallellitet  $\pm 0,005/100$  mm
- Med tvärpodelning 0,5 mm mässing / 1,4 mm stål.
- Maximal noggrannhet – extremt lågt utförande.

#### Användningsdata:

För slip- och erosionsarbeten.

#### leveransinnehåll:

Inklusive trälåda och sinusomräkningstabell från grader/minuter till mm.

### Teknisk beskrivning

vikt	35 kg
Höjdtolerans	0 / -2 mm
Polplattlängd	350 mm
Bredd	150 mm
bredd grundplatta	165 mm

polplattans slipmån	8 mm
nominell vidhäftningskraft	80 N/cm <sup>2</sup>
längd grundplatta	390 mm
magnetfälthöjd	6 mm
höjd vid 0°	87 mm
Produktslag	Magnetspännplatta