

**Tvärarm, Typ: 3****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 376970 3 |
| GTIN | 4020772099534 |
| Artikelklass | 35A |

Beskrivning**Utförande:**

Med hållarskruv och 2 spännskruvar med oljebeständiga gummiskyddshuvar. Förzinkad hållare, seghärdade skruvar.

Användningsdata:

Med tvärarmen kan man spänna fast 2 mindre arbetsstycken samtidigt eller 1 stort arbetsstycke i 2 punkter.

Tvärarmen kan fästas på undersidan eller översidan av spännarens hållarm.

Teknisk beskrivning

| | |
|---|-------------|
| avstånd mellan spännskruvar | 34 - 100 mm |
| passar till nr 376610 – 376650 | 3 |
| totallängd | 120 mm |
| tryckskruvens storlek | M8x45 mm |
| passar till nr 376500 – 376520; nr 376570 | 3 |
| Typ | 3 |
| Produktslag | Tvärarm |

