

**Tvärarm, Typ: 4****Beställningsdata**

Ordernummer	376970 4
GTIN	4020772099541
Artikelklass	35A

Beskrivning**Utförande:**

Med hållarskruv och 2 spännskruvar med oljebeständiga gummiskyddshuvar. Förzinkad hållare, seghärdade skruvar.

Användningsdata:

Med tvärarmen kan man spänna fast 2 mindre arbetsstycken samtidigt eller 1 stort arbetsstycke i 2 punkter.

Tvärarmen kan fästas på undersidan eller översidan av spännarens hållarm.

Teknisk beskrivning

avstånd mellan spännskruvar	40 - 125 mm
tryckskruvens storlek	M8×65 mm
passar till nr 376500 – 376520; nr 376570	4
totallängd	150 mm
passar till nr 376610 – 376650	4
Typ	4
Produktslag	Tvärarm

