



Snabbspännare för maskinbord, Typ: GRS20-12



Beställningsdata

Ordernummer	377065 GRS20-12
GTIN	4008158035840
Artikelklass	37B

Beskrivning

Utförande:

Steglöst reglerbar, fast eller svängbar. Typ BS – Spännkraften lossas genom att man drar ytterligare i spännarmen och trycker på frigöringsarmen (spännanordningen hakas då enkelt av). Typ GRS – utvändig spindel för obehindrad åtkomst till arbetsområdet.

Användningsdata:

Till alla maskinbord för snabb och säker spänning och öppning vidtillverkning av detaljer.

Specialtillbehör:

Insexskruv enligt DIN 912, spårklackar nr 375315; 375320; 375325 enligt DIN 508.

Teknisk beskrivning

kapacitet	123-140 mm
max spännkraft vid 50 mm spännhöjd	7,5 kN
spännhöjd h	200 mm
höjd H	322 mm
Fästhållets diameter	16,5 mm

Produktslag	Snabbspännare
Tillbehör	
T-spårblockmed gänga Nominellt mått T-spår 8 mm	375315 8
T-spårblockmed gänga Nominellt mått T-spår 22 mm	375315 22
T-spårblockÄmne Nominellt mått T-spår 28 mm	375320 28
T-spårblockÄmne Nominellt mått T-spår 14 mm	375320 14
T-spårklack lång T-spår nom. mått/gänga 8/M6 mm	375325 8/M6
T-spårblockmed gänga Nominellt mått T-spår 28 mm	375315 28
T-spårblockmed gänga Nominellt mått T-spår 10 mm	375315 10
T-spårklack lång T-spår nom. mått/gänga 18/M16 mm	375325 18/M16
T-spårblockÄmne Nominellt mått T-spår 22 mm	375320 22
T-spårblockmed gänga Nominellt mått T-spår 12 mm	375315 12
T-spårblockÄmne Nominellt mått T-spår 12 mm	375320 12
T-spårblockÄmne Nominellt mått T-spår 6 mm	375320 6
T-spårklack lång T-spår nom. mått/gänga 12/M10 mm	375325 12/M10
T-spårklack lång T-spår nom. mått/gänga 10/M8 mm	375325 10/M8
T-spårblockmed gänga Nominellt mått T-spår 18 mm	375315 18
T-spårblockÄmne Nominellt mått T-spår 24 mm	375320 24
T-spårblockÄmne Nominellt mått T-spår 16 mm	375320 16
T-spårklack lång T-spår nom. mått/gänga 22/M20 mm	375325 22/M20
T-spårklack lång T-spår nom. mått/gänga 16/M14 mm	375325 16/M14
T-spårblockmed gänga Nominellt mått T-spår 14 mm	375315 14
T-spårblockmed gänga Nominellt mått T-spår 16 mm	375315 16
T-spårblockÄmne Nominellt mått T-spår 8 mm	375320 8
T-spårblockÄmne Nominellt mått T-spår 18 mm	375320 18
T-spårklack lång T-spår nom. mått/gänga 14/M12 mm	375325 14/M12
T-spårblockmed gänga Nominellt mått T-spår 20 mm	375315 20

T-spårblockmed gänga Nominellt mått T-spår 24 mm	375315 24
T-spårblockÄmne Nominellt mått T-spår 20 mm	375320 20
T-spårklack lång T-spår nom. mått/gänga 20/M18 mm	375325 20/M18
T-spårblockmed gänga Nominellt mått T-spår 6 mm	375315 6
T-spårblockmed gänga Nominellt mått T-spår 36 mm	375315 36
T-spårblockÄmne Nominellt mått T-spår 10 mm	375320 10
T-spårblockmed gänga Nominellt mått T-spår 32 mm	375315 32
T-spårklack lång T-spår nom. mått/gänga 28/M24 mm	375325 28/M24