


**Garant****Stålmåttband "Quickmeter", bandlängd: 2m****Beställningsdata**

Ordernummer	461992 2
GTIN	4045197523570
Artikelklass	41H

**Beskrivning****Utförande:**

Rostfritt och oförstörbart stålband med slitstark lackering.

Med praktiskt bältesclip.

**Fördel:**

Tack vare den konvexa bomberingen ligger bandet **plant** på bordet, vilket gör att måtten kan läsas av och överföras enkelt och felfritt.

**Funktion:**

**Rullar automatiskt ut** vid knapptryckning och stannar när knappen släpps upp.

**Teknisk beskrivning**

bandlängd	2 m
bandbredd	16 mm
Bredd	24 mm
Ø	62 mm
Norm	EG II
Material	Rostfritt stål, INOX

Kalibrering	G1
Produktslag	Bandmått

## Tjänster

KalibreringRullmåttband maximal längd 2 m	026240 2
---	----------