

**Mahr****Innermikrometrar, sats, mätområde: 6-12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	428910 6-12
GTIN	4059192010799
Artikelklass	43A

**Beskrivning****Utförande:**

Mattförokromade delar för avläsning och manövrering. Helt härdad och slipad mätspindel. Snabbmatning med inbyggd slirkoppling. Självcenterande mät huvud, från 12 mm med mätbackar av hårdmetall. Från 12 mm **för mätning ända ned till hålbotten**. Mät huvuden från 40 mm och uppåt av aluminium för lägre vikt.

**leveransinnehåll:**

Innermikrometer nr 428900 med tillhörande inställningsringar.

**Teknisk beskrivning**

mätområde	6 - 12 mm
antal mikrometrar	3
antal inställningsringar	2
inställningsring-Ø	8 / 10 mm
avläsning	0,001 mm
Norm	DIN 863
Mättrummans gradering	1/50 mm

Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box
Kalibrering	S6
Produktslag	3-punkts innermikrometer

## Tjänster

KalibreringInnermikrometrar, sats mätområde 6-12 mm	020550 6-12
---	-------------

## Tillbehör

Innermikrometer Micromar mätområde 10-12 mm	428900 10-12
Innermikrometer Micromar mätområde 8-10 mm	428900 8-10
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 7 mm	484030 7
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 11 mm	484030 11
Innermikrometer Micromar mätområde 6-8 mm	428900 6-8
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 9 mm	484030 9