

Garant**Stålmåttband "Quickmeter", bandlängd: 2Hm****Beställningsdata**

Ordernummer	461992 2H
GTIN	4045197679512
Artikelklass	41H

Beskrivning**Utförande:**

Rostfritt och oförstörbart stålband med slitstark lackering.
Med praktiskt bältesclip. Med fällbar krok.

Fördel:

Tack vare den konvexa bomberingen ligger bandet **plant** på bordet, vilket gör att måtten kan läsas av och överföras enkelt och felfritt.

Funktion:

Rullar automatiskt ut vid knapptryckning och stannar när knappen släpps upp.

Teknisk beskrivning

bandlängd	2 m
bandbredd	16 mm
Bredd	24 mm
Ø	62 mm
Norm	EG II
Material	Rostfritt stål, INOX
Kalibrering	G1

Produktslag

Bandmått

Tjänster

KalibreringRullmåttband maximal längd 2 m

026240 2