

**Mahr****Innermikrometrar, sats, mätområde: 12-20mm****Beställningsdata**

Ordernummer	428910 12-20
GTIN	4059192010805
Artikelklass	43A

**Beskrivning****Utförande:**

Mattförokromade delar för avläsning och manövrering. Helt härdad och slipad mätspindel. Snabbmatning med inbyggd slirkoppling. Självcenterande mät huvud, från 12 mm med mätbackar av hårdmetall. Från 12 mm **för mätning ända ned till hålbotten**. Mät huvuden från 40 mm och uppåt av aluminium för lägre vikt.

**leveransinnehåll:**

Innermikrometer nr 428900 med tillhörande inställningsringar.

**Teknisk beskrivning**

antal inställningsringar	1
antal mikrometrar	2
inställningsring-Ø	16 mm
mätområde	12 - 20 mm
avläsning	0,001 mm
Norm	DIN 863
Mättrummans gradering	1/50 mm

Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box
Kalibrering	S6
Produktslag	3-punkts innermikrometer

## Tjänster

KalibreringInnermikrometrar, sats mätområde 12-20 mm	020550 12-20
--	--------------

## Tillbehör

InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 18 mm	484030 18
Innermikrometer Micromar mätområde 16-20 mm	428900 16-20
Innermikrometer Micromar mätområde 12-16 mm	428900 12-16
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 14 mm	484030 14