

Mahr**Digital innermikrometer med datautgång, mätområde: 175-200****Beställningsdata**

Ordernummer	428930 175-200
GTIN	4059192010881
Artikelklass	43A

Beskrivning**Utförande:**

Enkel och direkt avläsning via kontrastrik digitaldisplay. Omgående klar för mätning tack vare Reference-systemet. REFERENCE mätsystemet sparar och behåller det inställda nolläget, även efter att ha startats om. Lock-funktionen förhindrar mätfel genom oavsiktligt tryck på manöverknappar. Omkoppling mellan relativ- och absolutmätning. Anslutningsgänga för enkelt byte av mät huvuden. Självcentrerande mät huvud, från 12 mm med mätbackar av hårdmetall. Från 40 mm mät huvud av aluminium för att spara vikt. **Från 12 mm för mätning till hålets botten.**

Funktion:

IP52: Skydd mot snett infallande vatten (droppvatten) med upp till 15° vinkel mot normalt driftläge och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

Specialtillbehör:

Förlängare nr 428950, datakabel nr 498940, inställningsringar nr 484030.

Teknisk beskrivning

mätområde	175 - 200 mm
standardmät djup	132 mm
mät djup med förlängning	282 mm
mått a	0,5 mm

felgräns	0,007 mm
avläsning	0,001 mm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
Antal ingående batterier	1
IP-skyddsklass	IP 52
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Norm	DIN 863
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
datautgång	Digimatic-gränssnitt
datautgång	RS232C-gränssnitt
datautgång	USB-gränssnitt
Mätvärdesminne	MAHR Reference-Lock-system
Mätteknik	digital
förpackning	Stabil box
Kalibrering	B6
Produktslag	3-punkts innermikrometer

Tjänster

Kalibrering3-punkts innermikrometer maximaltmätområde 200 mm	022500 200
DAkS-kalibrering3-punkts innermikrometer maximalt mätområde 200 mm	022510 200

Tillbehör

Multi-mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498975
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 190 mm	484030 190
Anslutningskabelsimplex med dataknapp Typ USB2	498940 USB2
Anslutningskabelsimplex med dataknapp Typ R2	498940 R2
Sändare Typ S4E	498966 S4E

Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032	081560 CR2032
Anslutningskabelsimplex med dataknapp Typ D2	498940 D2
Mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498965