


Garant**Stålmåttband "Quickmeter", bandlängd: 3Hm****Beställningsdata**

Ordernummer	461992 3H
GTIN	4045197679529
Artikelklass	41H

Beskrivning**Utförande:**

Rostfritt och oförstörbart stålband med slitstark lackering.

Med praktiskt bältesclip. Med fällbar krok.

Fördel:

Tack vare den konvexa bomberingen ligger bandet **plant** på bordet, vilket gör att måtten kan läsas av och överföras enkelt och felfritt.

Funktion:

Rullar automatiskt ut vid knapptryckning och stannar när knappen släpps upp.

Teknisk beskrivning

bandlängd	3 m
bandbredd	16 mm
Bredd	24 mm
Ø	62 mm
Norm	EG II
Material	Rostfritt stål, INOX

Kalibrering	G1
Produktslag	Bandmått

Tjänster

KalibreringRullmåttband maximal längd 5 m	026240 5
---	----------