

**Mahr****Innermikrometrar, sats, mätområde: 20-50mm****Beställningsdata**

Ordernummer	428910 20-50
GTIN	4059192010812
Artikelklass	43A

**Beskrivning****Utförande:**

Mattförokromade delar för avläsning och manövrering. Helt härdad och slipad mätspindel. Snabbmatning med inbyggd slirkoppling. Självcentrerande mät huvud, från 12 mm med mätbackar av hårdmetall. Från 12 mm **för mätning ända ned till hålbotten**. Mät huvuden från 40 mm och uppåt av aluminium för lägre vikt.

**leveransinnehåll:**

Innermikrometer nr 428900 med tillhörande inställningsringar.

**Teknisk beskrivning**

antal mikrometrar	4
mätområde	20 - 50 mm
inställningsring-Ø	25 / 40 mm
antal inställningsringar	2
avläsning	0,005 mm
Norm	DIN 863
Mättrummans gradering	1/50 mm

Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box
Kalibrering	S6
Produktslag	3-punkts innermikrometer

## Tjänster

KalibreringInnermikrometrar, sats mätområde 20-50 mm	020550 20-50
--	--------------

## Tillbehör

Innermikrometer Micromar mätområde 40-50 mm	428900 40-50
Innermikrometer Micromar mätområde 20-25 mm	428900 20-25
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 45 mm	484030 45
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 23 mm	484030 23
Innermikrometer Micromar mätområde 30-40 mm	428900 30-40
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 35 mm	484030 35
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 28 mm	484030 28
Innermikrometer Micromar mätområde 25-30 mm	428900 25-30