



Innermikrometer, mätområde: 8-10mm



Beställningsdata

Ordernummer	428990 8-10
GTIN	4045197276322
Artikelklass	42B

Beskrivning

Utförande:

Avläsnings- och manöverorgan mattförokromade (från Ø 12 HM-mätbackar). Självcentrerande mät huvud med 3 mätbackar (från Ø 12 HM).

leveransinnehåll:

Inklusive inställningsring (för justering) och förlängare.

Specialtillbehör:

Förlängare nr 428993, inställningsringar nr 484030.

Teknisk beskrivning

standardmät djup	54 mm
mätområde	8 - 10 mm
mät djup med förlängning	154 mm
inställningsring-Ø	8 mm
mått a	1,5 mm
felgräns	0,004 mm
avläsning	0,001 mm
Norm	Verkstadsnorm
Mättrummans gradering	1/50 mm
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box

Kalibrering	B6
Produktslag	3-punkts innermikrometer

Tjänster

Kalibrering3-punkts innermikrometer maximaltmätområde 100R mm	022500 100R
DAkS-kalibrering3-punkts innermikrometer maximalt mätområde 200R mm	022510 200R

Tillbehör

InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 8 mm	484030 8
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 10 mm	484030 10
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 9 mm	484030 9
förlängningsstång Typ 6-12	428993 6-12