

**Mahr****Innermikrometrar, sats, mätområde: 50-100mm****Beställningsdata**

Ordernummer	428910 50-100
GTIN	4059192010829
Artikelklass	43A

**Beskrivning****Utförande:**

Mattförokromade delar för avläsning och manövrering. Helt härdad och slipad mätspindel. Snabbmatning med inbyggd slirkoppling. Självcenterande mät huvud, från 12 mm med mätbackar av hårdmetall. Från 12 mm **för mätning ända ned till hålbotten**. Mät huvuden från 40 mm och uppåt av aluminium för lägre vikt.

**leveransinnehåll:**

Innermikrometer nr 428900 med tillhörande inställningsringar.

**Teknisk beskrivning**

antal inställningsringar	2
inställningsring-Ø	60 / 85 mm
antal mikrometrar	4
mätområde	50 - 100 mm
avläsning	0,005 mm
Norm	DIN 863
Mättrummans gradering	1/50 mm

Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box
Kalibrering	S6
Produktslag	3-punkts innermikrometer

## Tjänster

KalibreringInnermikrometrar, sats mätområde 50-100 mm	020550 50-100
---	---------------

## Tillbehör

Innermikrometer Micromar mätområde 50-60 mm	428900 50-60
Innermikrometer Micromar mätområde 70-85 mm	428900 70-85
Innermikrometer Micromar mätområde 60-70 mm	428900 60-70
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 55 mm	484030 55
Innermikrometer Micromar mätområde 85-100 mm	428900 85-100
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 90 mm	484030 90
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 80 mm	484030 80
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 65 mm	484030 65