

**Innermikrometer, mätområde: 10-12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	428990 10-12
GTIN	4045197276339
Artikelklass	42B

Beskrivning**Utförande:**

Avläsnings- och manöverorgan mattförkromade (från Ø 12 HM-mätbackar). Självcenterande mät huvud med 3 mätbackar (från Ø 12 HM).

leveransinnehåll:

Inklusive inställningsring (för justering) och förlängare.

Specialtillbehör:

Förlängare nr 428993, inställningsringar nr 484030.

Teknisk beskrivning

mätområde	10 - 12 mm
inställningsring-Ø	10 mm
mätdjup med förlängning	154 mm
mått a	1,5 mm
standardmätdjup	54 mm
felgräns	0,005 mm
avläsning	0,001 mm
Norm	Verkstadsnorm
Mättrummans gradering	1/50 mm
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box

Kalibrering	B6
Produktslag	3-punkts innermikrometer

Tjänster

Kalibrering3-punkts innermikrometer maximaltmätområde 100R mm	022500 100R
DAkS-kalibrering3-punkts innermikrometer maximalt mätområde 200R mm	022510 200R

Tillbehör

förlängningsstång Typ 6-12	428993 6-12
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 12 mm	484030 12
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 11 mm	484030 11
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 10 mm	484030 10