

**Mahr****Digital innermikrometersats, mätområde: 20-50mm****Beställningsdata**

Ordernummer	428940 20-50
GTIN	4059192011024
Artikelklass	43A

**Beskrivning****Utförande:**

Enkel och direkt avläsning på kontrastrik, digital display. Omgående klar för mätning tack vare Reference-systemet. Omkoppling mellan relativ- och absolutmätning. Anslutningsgänga för enkelt byte av mät huvuden. Självcentrerande mät huvud, från 12 mm med mätbackar av hårdmetall. Mät huvuden från 40 mm och uppåt av aluminium för lägre vikt. **Från 12 mm för mätning ända ned till hålbotten.**

**Funktion:**

IP52: Skydd mot snett infallande vatten (droppvatten) med upp till 15° vinkel mot normalt driftläge och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

**leveransinnehåll:**

Digitala innermikrometrar nr 428930 med tillhörande inställningsringar.

**Teknisk beskrivning**

inställningsring-Ø	25 / 40 mm
mätområde	20 - 50 mm
antal inställningsringar	2
antal mät huvuden	4

Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
Antal ingående batterier	1
IP-skyddsklass	IP 52
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Norm	DIN 863
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
datautgång	Digimatic-gränssnitt
datautgång	RS232C-gränssnitt
datautgång	USB-gränssnitt
Mätvärdesminne	MAHR Reference-Lock-system
Mätteknik	digital
förpackning	Stabil box
Kalibrering	S6
Produktslag	3-punkts innermikrometer

## Tjänster

KalibreringInnermikrometrar, sats mätområde 20-50 mm	020550 20-50
--	--------------

## Tillbehör

Anslutningskabelsimplex med dataknapp Typ D2	498940 D2
Multi-mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498975
Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032	081560 CR2032
Anslutningskabelsimplex med dataknapp Typ R2	498940 R2
Sändare Typ S4E	498966 S4E
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 45 mm	484030 45
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 28 mm	484030 28
Mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498965
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 35 mm	484030 35
Anslutningskabelsimplex med dataknapp Typ USB2	498940 USB2

Inställningsring DIN 2250 C Nominell  $\varnothing$  23 mm

484030 23