

 Mahr

## Innermikrometer Micromar, mätområde: 10-12mm



### Beställningsdata

Ordernummer	428900 10-12
GTIN	4059192010591
Artikelklass	43A

### Beskrivning

#### Utförande:

Mattfökrerade delar för avläsning och manövrering.

Helt härdad och slipad mätspindel.

Snabbmatning med inbyggd slirkoppling.

Självcentrerande mät huvud, från 12 mm med mätbackar av hårdmetall.

Från 12 mm **för mätning ända ned till hålbotten.**

Mät huvuden från 40 mm och uppåt av aluminium för lägre vikt.

#### Specialtillbehör:

Förlängare nr 428950, inställningsringar nr 484030.

### Teknisk beskrivning

mått a	1,8 mm
mätområde	10 - 12 mm
mät djup med förlängning	133 mm
standardmät djup	58 mm
felgräns	0,004 mm
avläsning	0,001 mm
Norm	DIN 863
Mättrummans gradering	1/50 mm
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box

Kalibrering	B6
Produktslag	3-punkts innermikrometer

### Tjänster

Kalibrering3-punkts innermikrometer maximaltmätområde 20 mm	022500 20
DAkS-kalibrering3-punkts innermikrometer maximalt mätområde 200 mm	022510 200

### Tillbehör

InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 11 mm	484030 11
---	-----------