

Mahr**Innermikrometer Micromar, mätområde: 85-100mm****Beställningsdata**

Ordernummer	428900 85-100
GTIN	4059192010393
Artikelklass	43A

Beskrivning**Utförande:**

Mattförcromade delar för avläsning och manövrering.

Helt härdad och slipad mätspindel.

Snabbmatning med inbyggd slirkoppling.

Självcentrerande mät huvud, från 12 mm med mätbackar av hårdmetall.

Från 12 mm **för mätning ända ned till hålbotten.**

Mät huvuden från 40 mm och uppåt av aluminium för lägre vikt.

Specialtillbehör:

Förlängare nr 428950, inställningsringar nr 484030.

Teknisk beskrivning

mått a	0 mm
standardmät djup	97 mm
mät område	85 - 100 mm
mät djup med förlängning	247 mm
felgräns	0,005 mm
avläsning	0,005 mm
Norm	DIN 863
Mättrummans gradering	1/50 mm
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box

Kalibrering	B6
Produktslag	3-punkts innermikrometer

Tjänster

DAkS-kalibrering3-punkts innermikrometer maximalt mätområde 200 mm	022510 200
Kalibrering3-punkts innermikrometer maximaltmätområde 100 mm	022500 100

Tillbehör

InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 90 mm	484030 90
---	-----------