


Garant**Rullmåttband med fönster, bandlängd: 2,5m****Beställningsdata**

Ordernummer	462201 2,5
GTIN	4045197226020
Artikelklass	41H

Beskrivning**Utförande:**

- **Slagfast plasthölje.**
- **Infällda aluminiumprofiler på båda funktionsytorna, vilket ger exakta anliggningsytor för invändig och utvändig mätning**
- **Aluminiumprofilerna är beständiga mot värme och mekanisk påfrestning.**
- **Brännlackerat måttband med svart text. Bomberad = knäckhållfast med rörlig ändhake (för invändig och utvändig mätning) Kontrastrik skala, nötningsbeständig och rostskyddad.**
- **Gradering mm / mm (nedtill och upptill).**
- **fönsterskala med samma avläsningsriktning**

Minsta måttbandet med fönsterskala för invändig mätning.

Teknisk beskrivning

husets höjd	48 mm
bandbredd	8 mm
husets längd	48 mm
husets bredd	15 mm

bandlängd	2,5 m
Norm	EG II
Kalibrering	G1
Produktslag	Bandmått

Tjänster

KalibreringRullmåttband maximal längd 5 m	026240 5
---	----------