



## Innermikrometer, mätområde: 16-20mm



### Beställningsdata

Ordernummer	428990 16-20
GTIN	4045197273697
Artikelklass	42B

### Beskrivning

#### Utförande:

Avläsnings- och manöverorgan mattförokromade (från Ø 12 HM-mätbackar). Självcenterande mät huvud med 3 mätbackar (från Ø 12 HM).

#### leveransinnehåll:

Inklusive inställningsring (för justering) och förlängare.

#### Specialtillbehör:

Förlängare nr 428993, inställningsringar nr 484030.

### Teknisk beskrivning

mät djup med förlängning	230 mm
standardmät djup	80 mm
inställningsring-Ø	16 mm
mått a	0,5 mm
mätområde	16 - 20 mm
felgräns	0,006 mm
avläsning	0,005 mm
Norm	Verkstadsnorm
Mättrummans gradering	1/50 mm
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box

Kalibrering	B6
Produktslag	3-punkts innermikrometer

## Tjänster

Kalibrering3-punkts innermikrometer maximaltmätområde 100R mm	022500 100R
DAkKS-kalibrering3-punkts innermikrometer maximalt mätområde 200R mm	022510 200R

## Tillbehör

InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 16 mm	484030 16
förlängningsstång Typ 12-20	428993 12-20
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 17 mm	484030 17
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 20 mm	484030 20
förlängningsstång Typ 20-30	428993 20-30
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 19 mm	484030 19
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 18 mm	484030 18