



Sinusbord med permanentmagnetspännplattor, Polplattlängd: 175mm



Beställningsdata

Ordernummer	380700 175
GTIN	4045197310736
Artikelklass	33S

Beskrivning

Utförande:

- Neodymmagnetsystem med hög vidhäftningskraft
- Med permanentmagnetspännplatta nr 380500.
- Vridbar runt längdaxeln.
- Svängområde 0–45°. Vinkelnoggrannhet ± 5 s. Underläggsmått vid 0° = 3 mm
Planparallellitet $\pm 0,005/100$ mm
- Med tvärpodelning 0,5 mm mässing / 1,4 mm stål.
- Maximal noggrannhet – extremt lågt utförande.

Användningsdata:

För slip- och erosionsarbeten.

leveransinnehåll:

Inklusive trälåda och sinusomräkningstabell från grader/minuter till mm.

Teknisk beskrivning

längd grundplatta	215 mm
bredd grundplatta	115 mm
Bredd	100 mm
magnetfälthöjd	6 mm
nominell vidhäftningskraft	80 N/cm ²

höjd vid 0°	77 mm
vikt	10 kg
Polplattlängd	175 mm
Höjdtolerans	0 / -2 mm
polplattans slipmån	8 mm
Produktslag	Magnetspännplatta