

**Mahr****Innermikrometer Micromar, mätområde: 100-125mm****Beställningsdata**

Ordernummer	428900 100-125
GTIN	4059192010409
Artikelklass	43A

**Beskrivning****Utförande:**

Mattförcromade delar för avläsning och manövrering.

Helt härdad och slipad mätspindel.

Snabbmatning med inbyggd slirkoppling.

Självcentrerande mät huvud, från 12 mm med mätbackar av hårdmetall.

Från 12 mm **för mätning ända ned till hålbotten.**

Mät huvuden från 40 mm och uppåt av aluminium för lägre vikt.

**Specialtillbehör:**

Förlängare nr 428950, inställningsringar nr 484030.

**Teknisk beskrivning**

mät djup med förlängning	282 mm
mät område	100 - 125 mm
standardmät djup	132 mm
mått a	0 mm
felgräns	0,006 mm
avläsning	0,005 mm
Norm	DIN 863
Mättrummans gradering	1/50 mm
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box

Kalibrering	B6
Produktslag	3-punkts innermikrometer

## Tjänster

Kalibrering3-punkts innermikrometer maximaltmätområde 200 mm	022500 200
DAkS-kalibrering3-punkts innermikrometer maximalt mätområde 200 mm	022510 200

## Tillbehör

InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 110 mm	484030 110
--	------------