

HOLEX**Innermikrometer, mätområde: 20-25mm****Beställningsdata**

Ordernummer	428990 20-25
GTIN	4045197274205
Artikelklass	42B

Beskrivning**Utförande:**

Avläsnings- och manöverorgan mattförokromade (från Ø 12 HM-mätbackar). Självcenterande mät huvud med 3 mätbackar (från Ø 12 HM).

leveransinnehåll:

Inklusive inställningsring (för justering) och förlängare.

Specialtillbehör:

Förlängare nr 428993, inställningsringar nr 484030.

Teknisk beskrivning

inställningsring-Ø	25 mm
mätområde	20 - 25 mm
mått a	0,5 mm
mätdjup med förlängning	240 mm
standardmätdjup	90 mm
felgräns	0,006 mm
avläsning	0,005 mm
Norm	Verkstadsnorm
Mättrummans gradering	1/50 mm
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box

Kalibrering	B6
Produktslag	3-punkts innermikrometer

Tjänster

Kalibrering3-punkts innermikrometer maximaltmätområde 100R mm	022500 100R
DAkS-kalibrering3-punkts innermikrometer maximalt mätområde 200R mm	022510 200R

Tillbehör

förlängningsstång Typ 20-30	428993 20-30
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 20 mm	484030 20
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 25 mm	484030 25
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 24 mm	484030 24
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 22 mm	484030 22