



## Sinusbord med permanentmagnetspännplattor, Polplattlängd: 255mm



### Beställningsdata

Ordernummer	380700 255
GTIN	4045197310743
Artikelklass	33S

### Beskrivning

#### Utförande:

- Neodymmagnetsystem med hög vidhäftningskraft
- Med permanentmagnetspännplatta nr 380500.
- Vridbar runt längdaxeln.
- Svängområde 0–45°. Vinkelnoggrannhet  $\pm 5$  s. Underläggsmått vid 0° = 3 mm  
Planparallellitet  $\pm 0,005/100$  mm
- Med tvärpodelning 0,5 mm mässing / 1,4 mm stål.
- Maximal noggrannhet – extremt lågt utförande.

#### Användningsdata:

För slip- och erosionsarbeten.

#### leveransinnehåll:

Inklusive trälåda och sinusomräkningstabell från grader/minuter till mm.

### Teknisk beskrivning

vikt	19 kg
höjd vid 0°	77 mm
polplattans slipmån	8 mm
Höjdtolerans	0 / -2 mm
bredd grundplatta	145 mm

Polplattlängd	255 mm
magnetfälthöjd	6 mm
nominell vidhäftningskraft	80 N/cm <sup>2</sup>
Bredd	130 mm
längd grundplatta	295 mm
Produktslag	Magnetspännplatta