

Mahr**Innermikrometer Micromar, mätområde: 125-150mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|----------------|
| Ordernummer | 428900 125-150 |
| GTIN | 4059192010416 |
| Artikelklass | 43A |

Beskrivning**Utförande:**

Mattförcromade delar för avläsning och manövrering.

Helt härdad och slipad mätspindel.

Snabbmatning med inbyggd slirkoppling.

Självcentrerande mät huvud, från 12 mm med mätbackar av hårdmetall.

Från 12 mm **för mätning ända ned till hålbotten.**

Mät huvuden från 40 mm och uppåt av aluminium för lägre vikt.

Specialtillbehör:

Förlängare nr 428950, inställningsringar nr 484030.

Teknisk beskrivning

| | |
|--------------------------|--------------|
| mått a | 0 mm |
| standardmät djup | 132 mm |
| mät djup med förlängning | 282 mm |
| mät område | 125 - 150 mm |
| felgräns | 0,006 mm |
| avläsning | 0,005 mm |
| Norm | DIN 863 |
| Mättrummans gradering | 1/50 mm |
| Mätteknik | analog |
| förpackning | Stabil box |

| | |
|-------------|--------------------------|
| Kalibrering | B6 |
| Produktslag | 3-punkts innermikrometer |

Tjänster

| | |
|---|------------|
| Kalibrering3-punkts innermikrometer maximaltmätområde 200 mm | 022500 200 |
| DAkS-kalibrering3-punkts innermikrometer maximalt mätområde 200 mm | 022510 200 |

Tillbehör

| | |
|--|------------|
| InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 140 mm | 484030 140 |
|--|------------|