

Mahr**Digital innermikrometer med datautgång, mätområde: 12-16****Beställningsdata**

Ordernummer	428930 12-16
GTIN	4059192010928
Artikelklass	43A

Beskrivning**Utförande:**

Enkel och direkt avläsning via kontrastrik digitaldisplay. Omgående klar för mätning tack vare Reference-systemet. REFERENCE mätsystemet sparar och behåller det inställda nolläget, även efter att ha startats om. Lock-funktionen förhindrar mätfel genom oavsiktligt tryck på manöverknappar. Omkoppling mellan relativ- och absolutmätning. Anslutningsgänga för enkelt byte av mät huvuden. Självcentrerande mät huvud, från 12 mm med mätbackar av hårdmetall. Från 40 mm mät huvud av aluminium för att spara vikt. **Från 12 mm för mätning till hålets botten.**

Funktion:

IP52: Skydd mot snett infallande vatten (droppvatten) med upp till 15° vinkel mot normalt driftläge och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

Specialtillbehör:

Förlängare nr 428950, datakabel nr 498940, inställningsringar nr 484030.

Teknisk beskrivning

standardmät djup	64 mm
mät djup med förlängning	139 mm
mät område	12 - 16 mm
mått a	0,5 mm

felgräns	0,004 mm
avläsning	0,001 mm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
Antal ingående batterier	1
IP-skyddsklass	IP 52
Energiförsörjning	Batteridreven
Norm	DIN 863
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
datautgång	Digimatic-gränssnitt
datautgång	RS232C-gränssnitt
datautgång	USB-gränssnitt
Mätvärdesminne	MAHR Reference-Lock-system
Mätteknik	digital
förpackning	Stabil box
Kalibrering	B6
Produktslag	3-punkts innermikrometer

Tjänster

Kalibrering3-punkts innermikrometer maximaltmätområde 20 mm	022500 20
DAkS-kalibrering3-punkts innermikrometer maximalt mätområde 200 mm	022510 200

Tillbehör

Anslutningskabelsimplex med dataknapp Typ R2	498940 R2
Sändare Typ S4E	498966 S4E
Anslutningskabelsimplex med dataknapp Typ USB2	498940 USB2
Anslutningskabelsimplex med dataknapp Typ D2	498940 D2
Multi-mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498975

Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032	081560 CR2032
Mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498965
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 14 mm	484030 14