

Garant**Rullmåttband med fönster, bandlängd: 3m****Beställningsdata**

Ordernummer	462210 3
GTIN	4045197154118
Artikelklass	41H

Beskrivning**Utförande:**

- **Slagfast plasthölje.**
- **Infällda aluminiumprofiler på båda funktionsytorna, vilket ger exakta anliggningsytor för invändig och utvändig mätning**
- **Aluminiumprofilerna är beständiga mot värme och mekanisk påfrestning.**
- **Brännlackerat måttband med svart text. Bomberad = knäckhållfast med rörlig ändhake (för invändig och utvändig mätning) Kontrastrik skala, nötningsbeständig och rostskyddad.**
- **Gradering mm / mm (nedtill och upptill).**
- **fönsterskala med samma avläsningsriktning**

Teknisk beskrivning

husets höjd	63 mm
bandbredd	16 mm
husets längd	63 mm
husets bredd	24 mm

bandlängd	3 m
Norm	EG II
Kalibrering	G1
Produktslag	Bandmått

Tjänster

KalibreringRullmåttband maximal längd 5 m	026240 5
---	----------