



Innermikrometer, mätområde: 25-30mm



Beställningsdata

Ordernummer	428990 25-30
GTIN	4045197274212
Artikelklass	42B

Beskrivning

Utförande:

Avläsnings- och manöverorgan mattförokromade (från Ø 12 HM-mätbackar). Självcenterande mät huvud med 3 mätbackar (från Ø 12 HM).

leveransinnehåll:

Inklusive inställningsring (för justering) och förlängare.

Specialtillbehör:

Förlängare nr 428993, inställningsringar nr 484030.

Teknisk beskrivning

mått a	0,5 mm
inställningsring-Ø	25 mm
mätområde	25 - 30 mm
mätdjup med förlängning	240 mm
standardmätdjup	90 mm
felgräns	0,006 mm
avläsning	0,005 mm
Norm	Verkstadsnorm
Mättrummans gradering	1/50 mm
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box

Kalibrering	B6
Produktslag	3-punkts innermikrometer

Tjänster

Kalibrering3-punkts innermikrometer maximaltmätområde 100R mm	022500 100R
DAkS-kalibrering3-punkts innermikrometer maximalt mätområde 200R mm	022510 200R

Tillbehör

InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 28 mm	484030 28
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 26 mm	484030 26
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 27 mm	484030 27
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 30 mm	484030 30
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 25 mm	484030 25
förlängningsstång Typ 20-30	428993 20-30