

 Mahr**Innermikrometer Micromar, mätområde: 20-25mm****Beställningsdata**

Ordernummer	428900 20-25
GTIN	4059192010621
Artikelklass	43A

Beskrivning**Utförande:**

Mattförokromade delar för avläsning och manövrering.

Helt härdad och slipad mätspindel.

Snabbmatning med inbyggd slirkoppling.

Självcentrerande mät huvud, från 12 mm med mätbackar av hårdmetall.

Från 12 mm **för mätning ända ned till hålbotten.**

Mät huvuden från 40 mm och uppåt av aluminium för lägre vikt.

Specialtillbehör:

Förlängare nr 428950, inställningsringar nr 484030.

Teknisk beskrivning

mätområde	20 - 25 mm
mät djup med förlängning	218 mm
mått a	0 mm
standardmät djup	68 mm
felgräns	0,004 mm
avläsning	0,005 mm
Norm	DIN 863
Mättrummans gradering	1/50 mm
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box

Kalibrering	B6
Produktslag	3-punkts innermikrometer

Tjänster

DAkS-kalibrering3-punkts innermikrometer maximalt mätområde 200 mm	022510 200
Kalibrering3-punkts innermikrometer maximaltmätområde 50 mm	022500 50

Tillbehör

InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 23 mm	484030 23
---	-----------