



Innermikrometer, mätområde: 30-40mm



Beställningsdata

Ordernummer	428990 30-40
GTIN	4045197274243
Artikelklass	42B

Beskrivning

Utförande:

Avläsnings- och manöverorgan mattförokromade (från Ø 12 HM-mätbackar). Självcenterande mät huvud med 3 mätbackar (från Ø 12 HM).

leveransinnehåll:

Inklusive inställningsring (för justering) och förlängare.

Specialtillbehör:

Förlängare nr 428993, inställningsringar nr 484030.

Teknisk beskrivning

mätområde	30 - 40 mm
mått a	0,5 mm
standardmät djup	97 mm
mät djup med förlängning	247 mm
inställningsring-Ø	40 mm
felgräns	0,006 mm
avläsning	0,005 mm
Norm	Verkstadsnorm
Mättrummans gradering	1/50 mm
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box

Kalibrering	B6
Produktslag	3-punkts innermikrometer

Tjänster

Kalibrering3-punkts innermikrometer maximaltmätområde 100R mm	022500 100R
DAkKS-kalibrering3-punkts innermikrometer maximalt mätområde 200R mm	022510 200R

Tillbehör

InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 36 mm	484030 36
förlängningsstång Typ 30-50	428993 30-50
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 35 mm	484030 35
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 40 mm	484030 40
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 34 mm	484030 34
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 30 mm	484030 30
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 38 mm	484030 38