

**Mahr****Digital innermikrometer med datautgång, mätområde: 100-125****Beställningsdata**

|              |                |
|--------------|----------------|
| Ordernummer  | 428930 100-125 |
| GTIN         | 4059192010850  |
| Artikelklass | 43A            |

**Beskrivning****Utförande:**

Enkel och direkt avläsning via kontrastrik digitaldisplay. Omgående klar för mätning tack vare Reference-systemet. REFERENCE mätsystemet sparar och behåller det inställda nolläget, även efter att ha startats om. Lock-funktionen förhindrar mätfel genom oavsiktligt tryck på manöverknappar. Omkoppling mellan relativ- och absolutmätning. Anslutningsgänga för enkelt byte av mät huvuden. Självcentrerande mät huvud, från 12 mm med mätbackar av hårdmetall. Från 40 mm mät huvud av aluminium för att spara vikt. **Från 12 mm för mätning till hålets botten.**

**Funktion:**

IP52: Skydd mot snett infallande vatten (droppvatten) med upp till 15° vinkel mot normalt driftläge och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

**leveransinnehåll:**

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

**Specialtillbehör:**

Förlängare nr 428950, datakabel nr 498940, inställningsringar nr 484030.

**Teknisk beskrivning**

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| standardmät djup         | 132 mm       |
| mätområde                | 100 - 125 mm |
| mät djup med förlängning | 282 mm       |
| mått a                   | 0,5 mm       |

|  |                            |
|--|----------------------------|
| felgräns                                     | 0,006 mm                   |
| avläsning                                    | 0,001 mm                   |
| Antal ingående batterier                     | 1                          |
| Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 CR2032              |
| IP-skyddsklass                               | IP 52                      |
| Energiförsörjning                            | Batteridrivnen             |
| Norm   | DIN 863                    |
| omkopplingsbar avläsning                     | mm / tum                   |
| datautgång                                   | Digimatic-gränssnitt       |
| datautgång                                   | RS232C-gränssnitt          |
| datautgång                                   | USB-gränssnitt             |
| Mätvärdesminne                               | MAHR Reference-Lock-system |
| Mätteknik                                    | digital                    |
| förpackning                                  | Stabil box                 |
| Kalibrering                                  | B6                         |
| Produktslag                                  | 3-punkts innermikrometer   |

## Tjänster

|   |            |
|---|------------|
| DAkKS-kalibrering3-punkts innermikrometer maximalt mätområde 200 mm | 022510 200 |
| Kalibrering3-punkts innermikrometer maximaltmätområde 200 mm        | 022500 200 |

## Tillbehör

|  |               |
|--|---------------|
| Anslutningskabelsimplex med dataknapp Typ R2     | 498940 R2     |
| Anslutningskabelsimplex med dataknapp Typ D2     | 498940 D2     |
| Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032 | 081560 CR2032 |
| Sändare Typ S4E                                  | 498966 S4E    |
| InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 110 mm     | 484030 110    |

|   |             |
|---|-------------|
| Mottagare / tangentbordsinterface USB Typ       | 498965      |
| Anslutningskabelsimplex med dataknapp Typ USB2  | 498940 USB2 |
| Multi-mottagare / tangentbordsinterface USB Typ | 498975      |