

**Mitutoyo****Innermikrometer Holtest, mätområde: 6-8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	429000 6-8
GTIN	4946368517155
Artikelklass	44A

**Beskrivning****Utförande:**

Rostfritt, alla avläsningsdelar bländfritt förkromade. Mättrumma med kolsvart skala och känselvred.

För genomgående hål med mätytor av härdat stål.

**Specialtillbehör:**

Förlängningar nr 429010, kontrollringar nr 484030.

**Teknisk beskrivning**

mät djup med förlängning	157 mm
Mättrummans $\emptyset$	17 mm
standardmät djup	57 mm
mätområde	6 - 8 mm
mått a	2 mm
totallängd	106 mm
felgräns	0,004 mm
avläsning	0,001 mm
Norm	Verkstadsnorm
Mättrummans gradering	1/50 mm
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box

Kalibrering	B6
Produktslag	3-punkts innermikrometer

## Tjänster

Kalibrering3-punkts innermikrometer maximaltmätområde 20 mm	022500 20
DAkS-kalibrering3-punkts innermikrometer maximalt mätområde 200 mm	022510 200

## Tillbehör

InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 7 mm	484030 7
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 6 mm	484030 6
Förlängare för innermikrometer Typ 1/100	429010 1/100
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 8 mm	484030 8