

Mitutoyo**Innermikrometer Holtest, mätområde: 75-88mm****Beställningsdata**

Ordernummer	429000 75-88
GTIN	4946368517759
Artikelklass	44A

Beskrivning**Utförande:**

Rostfritt, alla avläsningsdelar bländfritt förkromade. Mättrumma med kolsvart skala och känselved.

För genomgående hål med mätytor av härdat stål.

Specialtillbehör:

Förlängningar nr 429010, kontrollringar nr 484030.

Teknisk beskrivning

mät djup med förlängning	255 mm
standardmät djup	105 mm
mät område	75 - 88 mm
mått a	3,4 mm
total längd	156 mm
Mättrummans Ø	23 mm
felgräns	0,006 mm
avläsning	0,005 mm
Norm	Verkstadsnorm
Mättrummans gradering	1/50 mm
Mätteknik	analog

förpackning	Stabil box
Kalibrering	B6
Produktslag	3-punkts innermikrometer

Tjänster

DAkS-kalibrering3-punkts innermikrometer maximalt mätområde 200 mm	022510 200
Kalibrering3-punkts innermikrometer maximaltmätområde 100 mm	022500 100

Tillbehör

InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 85 mm	484030 85
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 70 mm	484030 70
Förlängare för innermikrometer Typ 4/150	429010 4/150
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 80 mm	484030 80
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 75 mm	484030 75