



## Innermikrometersats, mätområde: 6-12mm



### Beställningsdata

Ordernummer	428991 6-12
GTIN	4045197276360
Artikelklass	42B

### Beskrivning

#### Utförande:

Mattförkromade delar för avläsning och manövrering (från  $\varnothing$  12 mätbackar av hårdmetall). Självcentrerande mät huvud med 3 mätbackar (från  $\varnothing$  12 i HM).

#### leveransinnehåll:

Innermikrometrar nr 428990, inställningsringar (för justering) och förlängare.

### Teknisk beskrivning

antal inställningsringar	2
inställningsring- $\varnothing$	8 / 10 mm
antal mikrometrar	3
mätområde	6 - 12 mm
felgräns	0,004 / 0,005 mm
avläsning	0,001 mm
Norm	Verkstadsnorm
Mättrummans gradering	1/50 mm
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box

Kalibrering	S6
Produktslag	3-punkts innermikrometer

## Tjänster

KalibreringInnermikrometrar, sats mätområde 6-12 mm	020550 6-12
---	-------------

## Tillbehör

Innermikrometer mätområde 8-10 mm	428990 8-10
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 9 mm	484030 9
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 7 mm	484030 7
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 8 mm	484030 8
förlängningsstång Typ 6-12	428993 6-12
Innermikrometer mätområde 10-12 mm	428990 10-12
Innermikrometer mätområde 6-8 mm	428990 6-8
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 10 mm	484030 10