

Mitutoyo**Innermikrometer Holtest, mätområde: 8-10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	429000 8-10
GTIN	4946368517162
Artikelklass	44A

Beskrivning**Utförande:**

Rostfritt, alla avläsningsdelar bländfritt förkromade. Mättrumma med kolsvart skala och känselvred.

För genomgående hål med mätytor av härdat stål.

Specialtillbehör:

Förlängningar nr 429010, kontrollringar nr 484030.

Teknisk beskrivning

totallängd	106 mm
standardmät djup	57 mm
mätområde	8 - 10 mm
Mättrummans \emptyset	17 mm
mät djup med förlängning	157 mm
mått a	2 mm
felgräns	0,004 mm
avläsning	0,001 mm
Norm	Verkstadsnorm
Mättrummans gradering	1/50 mm
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box

Kalibrering	B6
Produktslag	3-punkts innermikrometer

Tjänster

DAkS-kalibrering3-punkts innermikrometer maximalt mätområde 200 mm	022510 200
Kalibrering3-punkts innermikrometer maximaltmätområde 20 mm	022500 20

Tillbehör

InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 10 mm	484030 10
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 9 mm	484030 9
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 8 mm	484030 8
Förlängare för innermikrometer Typ 1/100	429010 1/100